

# Produktdatenblatt

## Automatisierungstechnik - Datenübertragung




Bezeichnung	M12-X RJ45-Stecker, Polzahl: 8, schirmbar, Durchdringtechnik, IP20, UL
Produktgruppe	M12-X Serie 825
Bestellnummer	99 9687 809 08

### Abbildung



### Maßzeichnung



### Technische Daten

#### Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	99 9687 809 08
Steckverbinder-Bauform	RJ45-Stecker
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	Durchdringtechnik
Schutzart	IP20
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 750 Steckzyklen
Anschlussstandard	TIA 568B AWG 27 - 24
Gewicht (gr)	23.03
Zolltarifnummer	85366990

#### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	50 V DC
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schirmanbindung	Schirmklemmung

#### Werkstoffe

REACH SVHC	None (No pollutants)
SCIP Nummer	SCIP-number not available

Bezeichnung	M12-X RJ45-Stecker, Polzahl: 8, schirmbar, Durchdringtechnik, IP20, UL
Produktgruppe	M12-X Serie 825
Bestellnummer	99 9687 809 08

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635