

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 1 von 2



Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Außen-Domekamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVR33601 und des Videoüberwachungssets TVR33620D/T geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP67), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann. Die Kamera verfügt über integrierte IR-LEDs für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht.

Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 30 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen Dome Kamera
- Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera – ob drinnen oder draußen
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP67)
- Hohe detailgetreue Auflösung dank 600 TVL
- Inkl. 1 x 30 Meter Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVR33601 oder TVR33620D

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 2 von 2

Technische Daten - Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Abmessungen	90 x 90 x 68 mm
Auflösung	720 x 480
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1,3 kg
Farbe	weiß
Horizontaler Blickwinkel	75 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,25 kg
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Technologie	Analog
Videoausgang	1.0 Vss
Weißabgleich	Auto