



# CHARGE - SET TYP 2



## Ladekabel Typ 2

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser hochwertiges **Ladekabel Charge - SET Typ 2** sorgt dafür, dass Sie Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug jederzeit sicher, zuverlässig und mit optimaler Geschwindigkeit, zwischen Ladestation und Fahrzeug laden können. Dank des ergonomischen Griffs ist es nicht nur einfach zu handhaben, sondern auch leicht zu tragen.

Sicherheit geht bei uns vor. So ist unser Charge-SET CE-zertifiziert und durch IP55 sowie der praktischen Schutzkappe vor Wasser und Staub geschützt.

### PRODUKTDDETAILS

- Robuste Qualität und Überfahrtsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
- Lademodus Mode 3 nach IEC 61851-1
- Steckvorrichtung nach IEC 62196-2
- Schutzart IP55
- Schutzkappe verhindert Verschmutzung und schützt die Ladekontakte
- Sehr flexibles biegsames Kabel
- Temperaturbereich -30°C bis + 50°C
- Höchste Qualität mit mehr als 10.000 Steckzyklen
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung
- Gummierung ermöglicht warme Hände auch im Winter



MADE IN  
GERMANY

[WWW.CHARGE-SET.DE](http://WWW.CHARGE-SET.DE)

### ANSCHRIFT & KONTAKT



# CHARGE - SET TYP 2

Ladekabel Typ 2



## PRODUKTVARIANTEN

Artikel-Nr.	Ladeleistung	Gesamtkabel-länge	Nennstrom	Phasenanzahl	Fahrzeugseite	Infrastrukturseite	Kabelquerschnitt	Umgebungstemperatur	Gewicht
7100150	max. 3,6 kW	5,0 m	20 A	1P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100175	max. 3,6 kW	7,5 m	20 A	1P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100195	max. 3,6 kW	9,5 m	20 A	1P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100250	max. 7,2 kW	5,0 m	20 A	2P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100275	max. 7,2 kW	7,5 m	20 A	2P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100295	max. 7,2 kW	9,5 m	20 A	2P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100350	max. 11 kW	5,0 m	20 A	3P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100375	max. 11 kW	7,5 m	20 A	3P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100395	max. 11 kW	9,5 m	20 A	3P	Typ2	Typ2	2,5 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100450	max. 7,2 kW	5,0 m	32 A	1P	Typ2	Typ2	6,0 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100475	max. 7,2 kW	7,5 m	32 A	1P	Typ2	Typ2	6,0 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100495	max. 7,2 kW	9,5 m	32 A	1P	Typ2	Typ2	6,0 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100650	max. 22 kW	5,0 m	32 A	3P	Typ2	Typ2	6,0 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100675	max. 22 kW	7,5 m	32 A	3P	Typ2	Typ2	6,0 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)
7100695	max. 22 kW	9,5 m	32 A	3P	Typ2	Typ2	6,0 mm <sup>2</sup>	-30°C bis +50°C	1,5 – 3 kg (je nach Ausführung)

## ZUBEHÖR

### CHARGE - BAG-SET

Artikel-Nr. 7000001

Unser **Charge - Bag-Set** beinhaltet eine stabile Tragetasche und ein hochwertiges Reinigungstuch.



#### Tragetasche

- Hochwertige Verarbeitung
- Stabile Form
- Modernes Design
- Zur platzsparenden Aufbewahrung

#### Reinigungstuch

- Als Handschuh zu verwenden
- Micorfaser
- Waschmaschinengeeignet
- Für ein sauberes Kabel

## ANSCHRIFT & KONTAKT