

## Premium-Protect-Line 60.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 4-fach 3m H05VV-F 3G1,5



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1391010400	<b>Verpackung:</b>	Farbiger Verkaufskarton
<b>EAN:</b>	4007123677085	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	1,03 kg
<b>VPE:</b>	1	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	7,6 cm
<b>Kabellänge:</b>	3 m	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	10,3 cm
<b>Kabelbezeichnung:</b>	H05VV-F 3G1,5	<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	47 cm
<b>Steckdosen schaltbar:</b>	4	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	1,17 kg
<b>Steckdosen gesamt:</b>	4	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	7,9 cm
<b>Max. Strombelastbarkeit:</b>	16 A	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	11,4 cm
<b>Mit Entstörfilter:</b>	Ja	<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	51,6 cm
<b>Farbe:</b>	silber, schwarz		

### Produkttexte

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

\* Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsruschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.

\* Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.

\* Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.

\* Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.

\* Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.

\* Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

\* Sicherungsautomat 16 A.

\* Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

\* Entstörfilter EMI/RFI.

### Lieferumfang



Premium-Protect-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste