

## Automatengehäuse

# GTA 340-t



## GTA 340-t

### Automatengehäuse

#### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01534001  
Maße: 440 x 320 x 179 mm

Automatengehäuse - Industrie Qualität -, 2-reihig, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm<sup>2</sup>, 10 Klemmstellen 6 mm<sup>2</sup>, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

#### mit transparentem Deckel



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Anzahl Reihen:	2
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	20
UL Type Rating:	3R
Schutzart:	IP65
belüftet:	nein
Anzahl Teilungseinheiten:	40
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

## Abmessungen

Breite:	440 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm

## Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Flanschvariante:	ja
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07251301 - GFS 13-m - Flanschset](#)