

Reihenklammengehäuse

RK 4/07 SL-7x4²



RK 4/07 SL-7x4²

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 61000701

Maße: 110 x 110 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

bestückt mit 7 schraubenlosen Klemmen 4mm³ (Typ Weidmüller ZDU 4)



Zum Industrieprodukt:

<https://www.spelsberg.de/p/63000701>

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
UL Type Rating:	k.A.
Schutzart:	IP54/IP66
max. Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	90 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
----------------------------	------

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000201 - ASS-kl - Außenscharnier-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)