

L 910

anthrazit
 EAN 4007841 078720
 Art.-Nr. 078720



LED	3000 K				3 years	CE		
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	networkable	energy saving	manufacturer's warranty steinel.de/garantie3y	CE	Light source not exchangeable	Control gear not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Sorgt für das richtige Ambiente. Elegant und intelligent. Wenn es etwas mehr Ambiente Licht an Ihrem Haus sein darf können wir Ihnen mit der L 910 eine genauso schöne wie effiziente Up-/Downlight-Lösung bieten. Wir liefern Ihnen auch hier die wartungsfreien und verbrauchsarmen LEDs ästhetisches Ambientelicht wann immer Sie möchten. Und wenn Sie sie vernetzen, schalten sie gleichzeitig an und aus. Ein Effekt, den nicht nur Ästheten zu schätzen wissen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	85 x 80 x 235 mm	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Socket	Ohne
Leistung	9,8 W	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Vernetzung	Nein	Softlichtstart	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	797 lm	Schlagfestigkeit	IK03
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4 SVM	Schutzart	IP44
Effizienz	81 lm/W	Schutzklasse	II
Gesamtprodukt Effizienz	81 lm/W	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbtemperatur	3000 K	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Farbwiedergabeindex	80-89	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Montageort	Wand
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Variante	anthrazit
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std	VPE1, EAN	4007841078720

Außenleuchte ohne Sensor

L 910

anthrazit

EAN 4007841 078720

Art.-Nr. 078720



Maßzeichnung

