

Außenleuchte ohne Sensor

L 12

anthrazit

EAN 4007841 069155

Art.-Nr. 069155



Max. 60 W



max. 60 W E27

IP44



outdoor light

3 years

manufacturer's
warranty
[steinell.de/garantie3y](https://www.steinell.de/garantie3y)



CE

Funktionsbeschreibung

Sieht super aus, auch hinsichtlich des Preises! Design-Außenleuchte L 12 (ohne Sensor), ideal für Hauseingänge und Hausfronten. Die Leuchte wird manuell per Schalter an- und ausgeschaltet. Sie verfügt über eine hochwertige Aluminiumblende. Schutzklasse IP 44.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	108 x 155 x 272 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841069155

Außenleuchte ohne Sensor

L 12

anthrazit

EAN 4007841 069155

Art.-Nr. 069155



Maßzeichnung

