

Außenleuchte ohne Sensor

L 15

schwarz

EAN 4007841 069179

Art.-Nr. 069179



Max. 60 W



IP44



indoor/outdoor
light

3 years



CE

max. 60 W E27

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Die gute alte Zeit. Klassische Außenleuchte L 15, ideal für Hausfronten und Eingänge. Die Leuchte wird manuell per Schalter an- und ausgeschaltet. Schutzklasse IP 44. Farbausführung: Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	243 x 188 x 404 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841069179

Außenleuchte ohne Sensor

L 15

schwarz

EAN 4007841 069179

Art.-Nr. 069179



Maßzeichnung

