

# L 15

weiß

EAN 4007841 069186

Art.-Nr. 069186



Max. 60 W



max. 60 W E27

IP44



outdoor light

3 years

manufacture's  
warranty  
steinel.de/garantie3y



CE

## Funktionsbeschreibung

Die gute alte Zeit. Klassische Außenleuchte L 15, ideal für Hausfronten und Eingänge. Die Leuchte wird manuell per Schalter an- und ausgeschaltet. Schutzklasse IP 44. Farbausführung: Schwarz und Weiß.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	243 x 188 x 404 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Vernetzung	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Schlagfestigkeit	IK03

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841069186

Außenleuchte ohne Sensor

# L 15

weiß

EAN 4007841 069186

Art.-Nr. 069186



## Maßzeichnung

