

## Außenleuchte ohne Sensor

# L 22

anthrazit

EAN 4007841 069254

Art.-Nr. 069254



Max. 60 W



shock proof IK07



IP44



outdoor light

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y



CE

### Funktionsbeschreibung

Die einladende Lichtlösung! Design-Außenleuchte L 22 (ohne Sensor) mit attraktiver Edelstahlblende, ideal für Hauseingänge und Hausfronten. Das lichtdurchlässige Chassis schafft ein einladendes und gleichzeitig ebenmäßiges Ambientelicht.

### Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 81 x 162 x 280 mm        |
| Netzanschluss           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                | 60 W                     |
| Vernetzung              | Nein                     |
| Mit Leuchtmittel        | Nein                     |
| Leuchtmittel            | Allgebrauchslampe        |
| Sockel                  | E27                      |
| Grundlichtfunktion      | Nein                     |
| Softlichtstart          | Nein                     |
| Schlagfestigkeit        | IK07                     |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Schutzart               | IP44            |
| Schutzklasse            | II              |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses  | Edelstahl       |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre         |
| Mit Fernbedienung       | Nein            |
| Montageort              | Wand            |
| Variante                | anthrazit       |
| VPE1, EAN               | 4007841069254   |

Außenleuchte ohne Sensor

# L 22

anthrazit

EAN 4007841 069254

Art.-Nr. 069254



## Maßzeichnung

