

Solarleuchte

XSolar SOL-0 HN

anthrazit

EAN 4007841 065935

Art.-Nr. 065935



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K
warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y



electricity
independent



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Geschenktes Licht. Die Solar-Leuchte erhellt Ihre Hausnummer kabellos und kostenlos – mit reiner Sonnenenergie. Bei Dämmerung startet die Beleuchtung automatisch. Auch in dieser Ausführung sorgen die patentierte, intelligente Mikroprozessorsteuerung und die starken Lithium-Ferrum-Akkus stets für eine zuverlässige Beleuchtung. 365 Tage im Jahr. Mit Nachlichtfunktion, Softlichtstart und Abendlicht (4h). Inklusive Hausnummern-Aufkleber.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	91 x 242 x 183 mm	Dämmerungseinstellung	2 lx
Sensortechnologie	Lichtsensor	Grundlichtfunktion	Ja
Leistung	0,07 W	Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
gemessener Lichtstrom (360°)	7 lm	Funktionen	Lichtsensor
Effizienz (ohne Haube)	100 lm/W	Softlichtstart	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK03
Farbabweichung LED	SDCM5	Schutzart	IP44
Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	III
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Herstellergarantie	3 Jahre
Sockel	Ohne	Einstellungen via	Potis
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Montageort	Wand
Mit Bewegungsmelder	Nein	Variante	anthrazit
Dämmerungsschalter	Ja	VPE1, EAN	4007841065935

Solarleuchte

XSolar SOL-0 HN

anthrazit

EAN 4007841 065935

Art.-Nr. 065935



Maßzeichnung

