

LED-Strahler ohne Sensor

Spot Garden

NightAutomatic
EAN 4007841 058692
Art.-Nr. 058692



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



Twilight switch



IP44



2 - 1000 lux



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

CE

CE



Control gear not
exchangeable

Funktionsbeschreibung

Das Stecklicht für den Garten. Der „Spot Garden NightAutomatic“ setzt Grünflächen und Beete rund ums Haus gekonnt ins rechte Licht. Der ebenso formschöne wie praktische LED-Spot mit Dämmerungsautomatik bietet 512 lm Lichtleistung bei sparsamen 7,86 W und ist bis zu 90° vertikal schwenkbar. Der Helligkeitssensor schaltet das Licht bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus. Netzkabel (2,5 m) und Leuchtmittel inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	7,86 W
Vernetzung	Ja
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Kabel
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
Effizienz (ohne Haube)	74 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	65,1 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	GU10
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dauerlicht	schaltbar

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Montageort	Spieß
Variante	NightAutomatic
VPE1, EAN	4007841058692

LED-Strahler ohne Sensor

Spot Garden

NightAutomatic

EAN 4007841 058692

Art.-Nr. 058692



Maßzeichnung

