

Niedrigtemperatur-Klebepistole

GlueMatic 1007-LT

EAN 4007841 082161

Art.-Nr. 082161



1

Serie 1

creative

be creative



Aufheizzeit 8Min



Punktgenaues Arbeiten

Ø 7 mm

Klebesticks



85°C

Funktionsbeschreibung

Die Klebepistole GM 1007-LT für entspanntes Basteln. Warm genug um zu Kleben, aber sicher für sensible Hände und Materialien, wie Styropor und Folien. Die spezielle Low-Melt-Technologie (LT) lässt nichts anbrennen und sorgt für ungefährlichen Bastelspaß bei mittlerer Klebekraft.

Technische Daten

Leistung	8 W	Aufschmelztemperatur	85 °C
Temperatur	85 °C	Temperaturstabil	0 – 40 °C
Aufheizzeit	8 min	Offenzeit	10 s
Förderleistung	4 gr/min	Abbindezeit	30 s
Max. Stickdurchmesser	7 mm	Lösungsmittel frei	Ja
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein	Kabellänge	1,5 m
Ruhemodus	Nein	Abmessungen (L x B x H)	145 x 35 x 145 mm
Düse wechselbar	Nein	VPE1, Nettogewicht	0,23 kg
Hubverstellung	Nein	Herstellergarantie	3 Jahre
Temperatur, einstellbar	Nein	VPE1, EAN	4007841082161
Temperaturgenauigkeit +/-	5 °C	Lieferumfang	inkl. 6 Cristal Klebesticks
Spannungsbereich (min)	220 V	Netzstecker	Typ C
Verwendbar für	Glas, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, Styropor, Textilien, Folie	Produkt Kategorie	Niedrigtemperatur-Klebepistole

Zubehör

EAN 4007841 084622

Klebesticks Cristal Ø 7mm Low Temp (LT)

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

02.2025

Seite 1 von 2

Niedrigtemperatur-Klebepistole

GlueMatic 1007-LT

EAN 4007841 082161

Art.-Nr. 082161



Zubehör

EAN 4007841 084646

Bunte Klebesticks Ø 7mm Low Temp (LT)

EAN 4007841 084639

Glitzer Klebesticks Ø 7mm Low Temp (LT)