

Leergehäuse

GTi 1-g



GTi 1-g

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01040101

Maße: 320 x 220 x 179 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x
Gehäuseverbinder (GGV)

mit grauem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
UL Type Rating:	3R
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
------------------	------

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	220 mm
Höhe:	179 mm

Abmessungen

Innenhöhe:	157 mm
------------	--------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)

[07325001 - GFW 20 - Wetterschutzdach](#)

[07335001 - GFW 30 - Wetterschutzdach](#)