

## Leergehäuse

# GTi 2-g



## GTi 2-g

### Leergehäuse

#### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01040201

Maße: 320 x 320 x 179 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x  
Gehäuseverbinder (GGV)

#### mit grauem Deckel



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V  |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| UL Type Rating:                  | 3R     |
| Schutzart:                       | IP65   |
| Schutzklasse:                    | II     |

### Farben

|                  |      |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
|------------------|------|

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 320 mm |
| Länge:  | 320 mm |
| Höhe:   | 179 mm |

### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Innenhöhe: | 157 mm |
|------------|--------|

### Materialeigenschaften

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| für Außeneinsatz geeignet:              | ja     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:          | V2     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |
| halogenfrei:                            | ja     |
| Industriequalität:                      | ja     |

### mechanische Eigenschaften

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Befestigungsart:               | Aufputz |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm  |
| Anreihbar:                     | ja      |
| Schlagfestigkeit:              | IK08    |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 80 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 60 °C  |

## Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[07251201 - GFS 12-m - Flanschset](#)

[07335001 - GFW 30 - Wetterschutzdach](#)