

# DIGITRADIO UP 1

DAB+/UKW-Unterputzradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039001	schwarz	0000/3900	352 g	250 g	15.10 x 8.00 x 4.50 cm	18.50 x 9.50 x 10.50 cm
4019588139008	weiß	0001/3900	352 g	250 g	15.10 x 8.00 x 4.50 cm	18.50 x 9.50 x 10.50 cm
4019588239005	silber	0002/3900	352 g	250 g	15.10 x 8.00 x 4.50 cm	18.50 x 9.50 x 10.50 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LC-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Antenne und Schaltnetzteil integriert

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Weck- und Sleptimer

Einstellbarer Equalizer

Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich

Integrierter Lautsprecher

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

## RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

## RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

## LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

Equalizer : Ja

## BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

## BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 2.1 + EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

## DISPLAY

Größe : 1.7 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

## LIEFERUMFANG

DIGITRADIO UP 1, Bedienungsanleitung