



DIGITRADIO FLEX 2

DAB+/UKW-Steckdosenradio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039728	weiß	0000/3972	406 g	268 g	8.20 x 15.00 x 8.00 cm	17.80 x 9.50 x 12.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

2.4" TFT-Farbdisplay

Weck- und Sleptimer

Integrierter Lautsprecher

Bluetooth 5.0-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1.5 W (RMS)

Equalizer (vordefiniert) : Ja

Equalizer : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Spanisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO FLEX 2, Bedienungsanleitung