

TECHNIRADIO 40

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029408	schwarz	0000/2940	569 g	288 g	11.00 x 10.50 x 9.00 cm	19.40 x 15.00 x 12.50 cm
4019588129405	weiß	0001/2940	569 g	288 g	11.00 x 10.50 x 9.00 cm	19.40 x 15.00 x 12.50 cm
4019588229402	rot	0002/2940	569 g	288 g	11.00 x 10.50 x 9.00 cm	19.40 x 15.00 x 12.50 cm
4019588329409	blau-grau	0003/2940	569 g	288 g	11.00 x 10.50 x 9.00 cm	19.40 x 15.00 x 12.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signaltone

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

USB-Charging

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1.2 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

USB : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja (via DAB+)

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja (5 V / 1 A)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : 5 V / 1.500 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 40, Netzteil, Bedienungsanleitung