

# Gigaset COMFORT 500A

Der neue Maßstab in puncto komfortable Kommunikation für Zuhause und Home Office

## Highlights

- o Zeitlos-edles Design
- o 2,2" TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit
- o Freisprechfunktion & Headset-Anschluss
- o Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten
- o Zwei Displaytasten für wichtige Funktionen
- o Neuer Komfort-Anrufsschutz
- o Einfache Bedienung
- o Große Zifferndarstellung beim Wählen
- o Hörgerätekompabil
- o Abnehmbarer Gürtelclip



Mit dem COMFORT 500A präsentiert Gigaset den neuen Maßstab für die schnurlose Telefonie Zuhause und im Home Office. Das zeitlos-edle Design macht sowohl auf dem Schreibtisch als auch im ganzen Haus eine gute Figur.



### Anrufe und Telefonkonferenzen in HD-Qualität

Im beruflichen Einsatz überzeugt das Gigaset COMFORT 500A mit einem professionellen Headset-Anschluss sowie einer integrierten Freisprecheinrichtung in HD-Qualität: So bleiben die Hände frei für gute Gespräche und direkte Mitschriften. Exzellente Sprachqualität ist zudem bei klassischen Telefonaten sichergestellt.

### Ein nachhaltiges Design für alle Generationen

Die neue Gigaset Generation bereitet durch hochwertige Materialien und einfache Bedienung nachhaltig Freude. Und das sogar generationsübergreifend: Durch optimale Lesbarkeit des Displays und Hörgeräte-Kompatibilität ist Freude an Kommunikation keine Frage des Alters mehr.

### Komfort-Anrufschutz blockt unerwünschte Nummern

Unerwünschte Anrufe sind eine Herausforderung in jeder Lebensphase: Hier hat Gigaset mit dem Komfort-Anrufschutz eine neue Funktion entwickelt, die vor störenden Werbeanrufen schützt. Eine lokale, individuelle Sperrung ist für bis zu 150 Rufnummern möglich. Sollte diese Anzahl einmal erreicht werden, wird automatisch die älteste gesperrte Rufnummer ersetzt.

### Innovative Technologien, Made In Germany

Das Gigaset COMFORT 500A basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von hochwertigen Kommunikationslösungen. Stetig weiterentwickelte Technologien wie ECO DECT und Green Office Energy Saving sorgen für exzellente Verbindungen in Kombination mit einem modernen Design. Ein neues Meisterstück, entwickelt und 'Made In Germany'.

# Gigaset

## Technische Spezifikation

<b>Bestellinformationen</b>	<b>Farbe</b>	silver-black
<b>Audio</b>	<b>Audio-Qualität</b>	Erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
	<b>Freisprechfunktion</b>	Freisprechmodus am Mobilteil
	<b>Akustikprofile</b>	Zwei Akustikprofile für optimales Hören (hoch/tief)
	<b>Hörgerätekompatibel</b>	HAC (hearing-aid-compatible)
	<b>Klingeltonausgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Am Mobilteil und Basisstation</li> <li>• Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar</li> </ul>
<b>Tastatur</b>	<b>Tasten-Typ</b>	Ergonomische Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material mit spürbarem Tastendruck
	<b>Tastaturbeleuchtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich: bernsteinfarben</li> <li>• Beleuchtete Abheben-/Auflegen-Taste, inkl. Freisprechfunktion</li> <li>• 5-Wege-Navigationstaste</li> </ul>
	<b>Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktwahl aus der Anrufliste möglich</li> <li>• Sichere Bedienung durch große Einzeltasten</li> </ul>
	<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei freiblegbare Displaytasten für häufig genutzte Funktionen</li> <li>• Belegung der Displaytasten durch langes Drücken der Displaytaste</li> <li>• Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)</li> <li>• Flash-Funktion über "0"-Taste</li> <li>• Flash-Zeiten einstellbar</li> <li>• Tastensperre ein/aus über #-Taste</li> <li>• Klingelton ein/aus über *-Taste</li> </ul>
<b>Display</b>	<b>Typ</b>	TFT-Farbdisplay
	<b>Größe (Zoll)</b>	2,2"
	<b>Größe (H x B)</b>	44 x 35 mm
	<b>Auflösung</b>	220 x 176 Pixel
	<b>Farben</b>	64 Tsd.
	<b>Beleuchtung</b>	Displaybeleuchtung mit einstellbaren Farbschemas (schwarz oder weiß)
	<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beste Lesbarkeit</li> <li>• Hoher Kontrast</li> </ul>
<b>Funktionen</b>	<b>Wecker</b>	Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion (Snooze)
	<b>Babyphone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumüberwachung (Babyphone) mit einstellbarer Gegensprechfunktion</li> <li>• Weiterleitung an extern, z. B. Handy</li> <li>• Weiterleitung an intern, an zusätzliches Mobilteil</li> </ul>
	<b>Direktruf</b>	Direktruf-Funktion ermöglicht das Wählen einer voreingestellten Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
	<b>Kalender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalender mit Monatsübersicht und Terminplaner für:</li> <li>• 30 Termine mit Text und separatem Klingelton</li> <li>• Geburtstagserinnerung für jeden Telefonbucheintrag</li> </ul>
	<b>SMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen</li> <li>• Speichern von 50 SMS</li> </ul>

<b>Signalisierung &amp; Displayanzeigen</b>	<b>Jumbo-Modus</b>	Große Schriftart beim Wählen
	<b>Bildschirmschoner</b>	Analoge oder digitale Uhr
	<b>CLIP</b>	Anrufanzeige mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
	<b>Eingehende Anrufe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufanimation im Display</li> <li>Blinkende Hörer-Taste</li> <li>Namensersetzung aus Telefonbuch</li> </ul>
	<b>Verpasster Anruf</b>	Display und blinkende Nachrichten-Taste signalisieren verpasste Anrufe und bieten komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
	<b>Ruhezustand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige von Datum und Zeit</li> <li>Anzeige von Feldstärke- und Akkuladeanzeige</li> <li>Funktionen der Displaytasten</li> <li>Anzeige von neuen Nachrichten</li> </ul>
	<b>Telefongespräch</b>	Anzeige der Gesprächsdauer
	<b>Gerätenamen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil-Name editierbar</li> <li>Basisstation-Name editierbar</li> </ul>
	<b>Klingeltöne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo</li> <li>18 Melodien im Mobilteil</li> <li>7 Melodien in der Basisstation</li> <li>Klingeltöne individuell einstellbar für externe, interne und VIP Anrufe</li> </ul>
	<b>Hinweistöne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warnton bei Reichweiten-Überschreitung</li> <li>Hinweistöne (z.B. Tastenklick oder Batterie nahezu leer)</li> </ul>
	<b>Wartemelodie</b>	Wartemelodie z.B. bei Rückfrage

<b>Anrufschutz</b>	<b>Komfort-Anrufschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuelle Sperrung von bis zu 150 Telefonnummern</li> <li>Die letzte hinzugefügte Nummer ersetzt automatisch die älteste, blockierte Telefonnummer auf der Anrufersperrliste, wenn der Speicher des Anrufschutzes voll ist.</li> <li>Die Nummernsperre ermöglicht eine dauerhafte Blockierung und Schutz vor automatischer Löschung einer Rufnummer.</li> </ul>
	<b>Unterdrückung anonymer Anrufe</b>	Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
	<b>Nur Kontakte</b>	Nur hinterlegte Kontakte werden signalisiert
	<b>Zeitsteuerung</b>	Tag-/Nacht-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte

<b>Anrufbeantworter</b>	<b>Anzahl</b>	1x integrierter digitaler Anrufbeantworter
	<b>Aufzeichnungsdauer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit</li> <li>Aufzeichnungslänge je Nachricht einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt</li> </ul>
	<b>Signalisierung</b>	Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
	<b>Ansagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 individuelle Ansage aufnehmbar (ca. 170 Sekunden)</li> <li>Standardansage voreingestellt (plug &amp; play)</li> <li>Ansage von Datum und Uhrzeit zu jeder Nachricht</li> </ul>
	<b>Bedienung</b>	Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
	<b>Fernabfrage</b>	Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
	<b>Mithören</b>	Mithören der eingehenden Nachricht an Basisstation und Mobilteil
	<b>Netzausfallschutz</b>	Aufnahmen sind unbegrenzt gegen Stromausfälle geschützt
	<b>Rufannahme</b>	Einstellbare Rufannahme: Sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch

<b>Telefonbuch</b>	<b>Adressbuch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adressbuch für bis zu 200 Einträge</li> <li>Vorname</li> <li>Nachname</li> <li>Telefonnummer (Privat)</li> <li>Telefonnummer (Mobil)</li> <li>Telefonnummer (Büro)</li> <li>VIP-Melodie</li> <li>Geburtstag/Jahrestag</li> </ul>
--------------------	-------------------	---

<b>Wahlfunktionen</b>	<b>Wahlwiederholung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktwahl aus der Anrufliste möglich</li> <li>• Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern</li> </ul>
	<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anrufvorbereitung (Eingabe der Nummer vor der eigentlichen Wahl Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit</li> <li>• Unterstützung von Vorwahlziffern (Prefixes)</li> </ul>
	<b>Wahlverfahren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF)</li> <li>• Impulswahlverfahren (IWV)</li> </ul>
<b>Menü</b>	<b>Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Installation: auspacken, einstecken und telefonieren (Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet)</li> <li>• Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung</li> <li>• Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)</li> <li>• Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexe und Displaytasten</li> </ul>
	<b>Darstellung</b>	Übersichtliches Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Bildschirm
<b>Reichweiten</b>	<b>Im Freien</b>	Bis zu 300 m
	<b>In Gebäuden</b>	Bis zu 50 m
	<b>Reichweitenerhöhung</b>	Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX
<b>Verpasste Anrufe &amp; Anruferlisten</b>	<b>Anruferliste</b>	Anruflisten mit Rufnummer (CLIP/CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
	<b>Direktwahl</b>	Direktwahl aus der Anrufliste
<b>Betrieb mehrerer Mobilteile</b>	<b>Gleichzeitige Anrufe</b>	2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
	<b>Anzahl Mobilteile</b>	Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (Für weitere Informationen: <a href="http://www.gigaset.de/kompatibilität">www.gigaset.de/kompatibilität</a> )
	<b>Interne Telefonate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebührenfrei intern telefonieren</li> <li>• Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile</li> </ul>
	<b>Telefonbuchtransfer</b>	Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
	<b>Rufweiterleitung</b>	Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
<b>Stromversorgung</b>	<b>Sprechzeit</b>	Bis zu 17 Stunden
	<b>Stand-by-Zeit</b>	Bis zu 320 Stunden
	<b>Akku</b>	2 x AAA (NiMH)
	<b>Datensicherung</b>	Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert
	<b>Netzteil</b>	230V Steckernetzteil Basisstation
<b>ECO-DECT</b>	<b>Reduzierung der Sendeleistung</b>	Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
	<b>Reduzierung des Energieverbrauchs</b>	Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
	<b>Strahlungsfrei</b>	Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
<b>Kompatibilität</b>	<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECT</li> <li>• GAP</li> <li>• DECT-CAT-iq 2.0 (Mobilteil)</li> <li>• DECT-CAT-iq 2.1 (Mobilteil)</li> </ul>
<b>Konnektivität</b>	<b>Kopfhörer-Anschluss</b>	via Klinkenbuchse (3,5 mm)
	<b>Analoger Telefonanschluss</b>	Anschluss einer externen Telefonleitung (a/b)

<b>Regularien / Spezifikationen</b>	<b>Schutzklasse</b>	IP20 (Mobilteil)
---	---------------------	------------------

<b>Abmessungen &amp; Gewichte</b>	<b>Gerät</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Gewicht</b>
	Mobilteil inkl. Akku	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Basis (Anrufbeantworter)	43 mm	123 mm	99 mm	158 g
	Mobilteil inkl. Basis	171 mm	123 mm	99 mm	273 g

<b>Lieferumfang***</b>		
	1x	Mobilteil
	1x	Basisstation
	1x	Netzteil
	1x	Telefonanschlusskabel
	2x	AAA-Akku
	1x	Akku-Deckel
	1x	Gürtelclip
1x	Kurzbedienungsanleitung	

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.  
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Version 11.02.2022

# Gigaset