

DESKTOP-PC INTEL I7-12700

16 GB DDR4-PC3600 Speicher , 500 GB M.2 SSD NVMe , Windows 11 PRO



HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Desktop PC Gehäuse
Netzteil	750 Watt
Chipsatz	Intel® H610 Express
Prozessor	Intel® Core™ i7-12700 Sockel 1700 (LGA)
Prozessor Takt	12x 2.10 GHz (12x 4.90 GHz Turbo)
Hauptspeicher	16 GB DDR4-PC3600
Festplatte	500 GB M.2 SSD NVMe
Laufwerk	ohne
Grafik	Intel UHD Graphics 770

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Steckplätze	1* PCI Express x16 slot , 1* PCI Express x1 slot 1* M.2-Anschluss 4* SATA 6 Gb/s-Anschlüsse
Netzwerkkarte	Intel® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	2* USB 3.0, 2* USB 2.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	1* DVI, 1* VGA, 2* PS2, 1* HDMI, 1* DisplayPort 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 2.0, 2x USB 3.2

WEITERE DETAILS

Artikel Nr.	CR-PC0048
EAN:	4 250236824147
Betriebssystem	Windows 11 Professional 64 Bit
Maße (Hx BxT)	381 x 205 x 385 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice

Published: