

Reolink RLC-523WA

5 MP WLAN Überwachungskamera mit PTZ und Spotlicht

EAN: 6972489773987

Die Reolink RLC-523 5 MP PTZ Dome Überwachungskamera verfügt über eine Super HD Auflösung von 2560x1920 und mit der deutlich höheren Bildschärfe werden alle Bilddetails erkennbar. Die 4 Infrarot LEDs und 3 Spotlights ermöglichen einen besonders guten Tag und Nachtsicht – bis zu 60 Meter weit.

Die Reolink RLC-523WA 5 MP PTZ Kamera verfügt über ein motorisiertes 5-fach-Zoomobjektiv mit Autofokus-Funktion und bietet Ihnen mit einem horizontalen Blickwinkel von 96° - 27° und vertikal von 69° - 21° einen optimalen Sichtwinkel.

Das leistungsfähige 2,7-13,5 mm Zoomobjektiv mit IR-Cut kann weit entfernte Objekte heranholen.

Mit der Schwenkfunktion um 360° und der Neigefunktion um 90° erkennt die 5 MP Überwachungskamera RLC-523WA sich bewegende Personen und Fahrzeuge noch besser und ermöglicht deren automatische Verfolgung, so dass Sie Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen zuverlässig beobachten und überwachen können.

Mit der kostenlosen Reolink App oder Client sind im Livestreaming mit verbesserter Bewegungs-, Autotracking-, und Personenerkennung auf Ihrem Mobilfunkgerät die wichtigen Ereignisse immer aktuell erkennbar.

Sobald eine Gefahr erkannt wird, schickt Ihnen die RLC-523WA sofort Meldungen per Push- Nachricht oder Email auf Ihr Mobilgerät.

Zum Speichern der Aufzeichnungen können Sie eine microSD-Karte* oder einen Reolink NVR-Recorder* verwenden oder einen FTP-Server einrichten.

**separates Zubehör*

Zur Fokussierung wichtiger Ereignisse können Sie spezifische Zonen und die Empfindlichkeit für Bewegungserkennung individuell einstellen.

Die eingebauten Lichter und die Sirene sind bewegungsaktiviert und über die Reolink App gesteuert. Damit werden ungebetene Besucher abgeschreckt.

Wo immer Sie auch sind, können Sie aus der Ferne auf Ihre Reolink RLC-523WA PTZ Kamera zugreifen und sich einen Livestream ansehen. Mit der Wireless Anbindung und starkem 2,4 / 5 GHz Frequenzband ist eine kabellose Verbindung bequem. Die leistungsfähigen Antennen ermöglichen eine Reichweite der Netzwerksignale von bis zu 50 Metern.

Die RLC-523WA 5 MP PTZ IP Dome Kamera besteht aus einem soliden Aluminiumgehäuse und bietet eine Wasserfestigkeit Schutzklasse IP66. Somit ist sie ideal für den Außeneinsatz und funktioniert selbst bei rauen Wetterbedingungen einwandfrei.

Das Firmware-Updates für RLC-523WA Dome Überwachungskamera sind sehr einfach zu installieren. Laden Sie die neueste Firmware von der Firmware-Seite herunter und aktualisieren Sie diese über die Client Software.



Hauptmerkmale

- 5 Megapixel Super HD Auflösung
- 5-facher optischer Zoom
- Perfektes Schwenken, Neigen und automatisches Nachverfolgen
- 2,4 / 5 GHz Dualband-WLAN
- Integrierte Beleuchtung und Sirene
- 2-Wege-Audio
- Bewegungs-, Personen und Autoerkennung
- Hervorragende Nachtsichteigenschaft: Spotlight: 3 Stück + 4 Stück IR-LEDs
- Farbige Nachtsicht bis zu 60 Meter weit
- Wettergeschützt nach IP66
- Funktioniert mit Google Assistant

Lieferumfang

- RLC-523WA IP Dome Kamera
- Netzkabel 1m
- Verlängerungskabel 4,5m
- Kurzanleitung
- Netzadapter
- Aufkleber Videoüberwachung
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben

Technische Daten

Modell		RLC-523WA
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	Standard: 2560 x 1920 (5,0 Megapixel) bei 20 Bildern/Sek.
	Objektiv	f=2,7-13,5 mm F=1.6-3.3, Zoom-Modul
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 27°-96°, Vertikal: 21°-69°
	Tag und Nacht	IR-Sperfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 60 Meter (LED: 4 pcs / 28 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Scheinwerfer: 3 Stück / 5700 K / 945 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	DC-Strom	DC 12.0 V=2 A, < 24 W
Schnittstelle	Strom	DC-Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	Ein 10 M/100 Mbps RJ45
	Lagerung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Schwenken und Neigen	Schwenk- und Neigebereich	Schwenken: 360°, Neigen: 0°~90°
	Pan-Geschwindigkeit	2,5°-150°/s (Geschwindigkeit kann eingestellt werden)
	Neigegeschwindigkeit	1,5°-60°/s (Geschwindigkeit kann eingestellt werden)
	Voreinstellung	64
	Streife	1 Patrouille; bis zu 16 Voreinstellungen pro Patrouille
	Automatische Verfolgung	Unterstützt
	Speicherfunktion zum Ausschalten	Unterstützt

WLAN	WLAN Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software-Merkmale	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 30 fps (Standard: 20 fps)
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 4096 Kbps)
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Unterstützte Webbrowser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Bewegungserkennung
	Aufnahme-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard), zeitgesteuerte Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
	Protokolle und Normen	HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, IPv4, FTP
	Maximaler Benutzerzugang	Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Verwaltungskonto und 19 Benutzerkonten)
Arbeit mit	Google Assistent	
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Wasserdicht	IP66
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	Φ136 x 201 mm
	Gewicht	1,8 kg