

# Foscam X5 5 MP Super HD WLAN schwenkbare und neigbare Überwachungskamera

EAN: 6954836003480

Die Foscam X5 Überwachungskamera mit einer Auflösung von 5 Megapixeln (2592 × 1944) nimmt gestochen scharfe und klare Bilder auf.

Mit der Schwenk-/Neige-Überwachungskamera können Sie einen 360°-Panoramablick erfassen. Das Objektiv mit einem Blickwinkel von 89° und einem horizontalen Drehbereich von 350° und einem vertikalen Drehbereich von 70° ermöglicht eine nahezu vollständige Abdeckung.

Die kabellose Kamera unterstützt dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers eine Zwei-Wege-Audiokommunikation.



Zusätzlich zur Bewegungs- und Geräuscherkennung kann die Foscam X5 mit ihrer neuen intelligenten Personenerkennungstechnologie menschliche Aktivitäten erkennen, wodurch "Fehlalarme", die durch fliegende Insekten, sich bewegende Haustiere oder andere Objekte ausgelöst werden, verringert bzw. vermieden werden. Sie werden nur in den wichtigsten Momenten alarmiert.

Die Kamera ist mit leistungsstarken SMD IR-LEDs ausgestattet und bietet eine klare Nachtsicht von bis zu 8 m.

Diese Kamera unterstützt die P2P-Funktion. Mit der P2P-Technologie für einfachen Zugriff sind keine komplizierten Portweiterleitungseinstellungen erforderlich. Um eine Verbindung zum Smartphone herzustellen, muss lediglich der QR-Code auf der Unterseite der Kamera in der Foscam App gescannt oder die UID in der VMS-Software eingegeben werden, um den Fernzugriff zu aktivieren.

FOSCAM bietet eine Smart Phone APP für Android- und iPhone-Benutzer an. Installieren Sie die Foscam-App mit dem Namen Foscam im App Store und bei Google Play für iOS- und Android-Geräte, dann können Sie Ihre Kamera überall und jederzeit auf Ihrem Smart Mobile-Gerät verwenden.

Über den integrierten MicroSD-Kartenslot können Videos oder Fotos auch auf der MicroSD-Karte (bis zu 128 GB) gespeichert werden.

Die Kamera ist mit Alexa und Google Assistant kompatibel und Sie können Videos von der WLAN-Kamera per Sprachsteuerung abspielen.

## Highlights

- 5 Megapixel 2592 × 1944 Auflösung
- H.265/H.264 -Videokomprimierung
- Schwenk- und Neigungsfunktion
- 2,4 GHz WLAN Kamera
- Diagonalen Blickwinkel von 89°
- Nachtsicht bis zu 8 Meter
- P2P-Funktion
- Zwei-Wege-Audio
- Kostenlose FOSCAM App für iOS und Android
- Unterstützt Bewegungs- und Tonerkennung, Personenerkennung
- Unterstützt WPA- und WPA2-Verschlüsselung
- Unterstützt 128 GB Micro SD-Kartenspeicher
- Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel

## Lieferumfang

- Foscam X5 Überwachungskamera
- Montageplatte
- AC-Adapter
- USB-Stromkabel
- Kurzanleitung zur Einrichtung
- Netzkabel
- Erweiterungsschrauben

## Technische Daten

	Modell	X5
<b>Bildsensor</b>	Sensor	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Auflösung	5 MP 2592 x 1944
	Min. Beleuchtungsstärke	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
<b>Objektiv</b>	Objektiv Typ	Glasobjektiv
	Brennweite	f 3,6 mm
	Blende	F 2.4
	Blickwinkel	Diagonal: 89° Horizontal: 71° Vertikal: 52°
<b>Video</b>	Bildkomprimierung	H.265/H.264
	Bildwiederholrate	Max 15 fps (5 MP), nach unten einstellbar
	Auflösung	5 MP, 1080P, 720P, VGA
	Stream	Dualer Stream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar.
	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 350° & Vertikal: 70°
	Bild spiegeln	Umdrehen und spiegeln
	Infrarot-Modus	4 Stück SMD-IR-LEDs
	Nachtmodus	Automatische Modi
<b>Audio</b>	Sichtbarkeit bei Nacht	8 m
	Eingang / Ausgang	Zwei-Wege-Audio, integriertes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Netzwerk</b>	Audio-Kompression	PCM / AAC
	Ethernet	Ja
	WLAN Standard	IEEE802.11b/g/n
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.) IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.) IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.)
	WLAN Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	WLAN-Konfiguration	Unterstützt das Scannen von QR-Codes
	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, DHCP, RTSP, ONVIF
<b>Systemanforderungen</b>	Betriebssystem	Microsoft Windows XP,7,8,10; Mac OS; iOS; Android
<b>Andere Funktionen</b>	Bewegungserkennung	Push-Nachricht an das Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	Tonerkennung	Push-Nachricht an das Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	Erkennung von Personen	Push-Nachricht an das Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	Privatsphärenschutz	Ja
	Benutzerkonten	Drei Stufen der Benutzerrolle
	Zurücksetzen	Reset-Taste ist verfügbar
<b>Strom</b>	Stromversorgung	Micro USB 5 V/1,5 A oder 5 V / 2 A
	Stromverbrauch	7,5 Watt (Max.)
<b>Abmessungen</b>	Abmessungen (L x B x H)	83 x 76 x 114 mm
	Nettogewicht	206 g
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10°C~ 50°C (14°F ~ 122°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerungsfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend