

FOSCAM SD4

4 MP Dual-Band WLAN PTZ Dome Überwachungskamera

EAN: 6954836000434

Die SD4 ist eine schwenk- und neigbare, wetterfeste 4 MP Überwachungskamera der Marke Foscam mit Audioübertragung. Diese WLAN-Kamera ist für die Überwachung Ihres Geschäfts, Büros, Lagers oder Außenbereichs bestens geeignet.

Diese Sicherheitskamera für den Außenbereich arbeitet mit einem 2,4 GHz und dem 5 GHz WLAN-Netzwerk, das ultimative Flexibilität und Leistung bietet und Ihnen ein flüssiges 4 Megapixel QHD-Streaming ermöglicht.

Eine horizontale Drehung um 350° und eine vertikale Drehung um 90° ist möglich, so dass fast ein 360°-Blickwinkel ohne Blindzone abgedeckt wird. Durch den 4-fach optischen Zoom mit Autofokus können die Details aus dem Nahbereich perfekt und realistisch dargestellt werden.

Diese WLAN-Kamera unterstützt Zweiwege-Audio. Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher können Sie mit willkommenen Gästen kommunizieren und unerwünschte Besucher wegschicken, egal wo Sie sich befinden.

Erkennung von Menschen, Bewegungen und Geräuschen mit Echtzeit-Benachrichtigungen:

Sie können das Erkennungsmodell für menschliche Bewegungen wählen. Diese Überwachungskamera kann auf intelligente Weise nur menschliche Aktivitäten erkennen und Fehlalarme reduzieren, die durchlaufende Haustiere, fliegende Vögel oder andere sich bewegende Objekte ausgelöst werden.

Mit effizienten LEDs kann diese Sicherheitskamera für den Außenbereich selbst bei sehr schlechten Lichtverhältnissen eine verbesserte Nachtsicht bis zu 50 m bieten.

Diese WLAN-Sicherheitskamera unterstützt Alexa und Google Assistant. Sie können auf dem Amazon Echo Show oder den Google Smart-Geräten per Sprachbefehl nachsehen, wer an Ihrer Haustür oder in Ihrem Garten ist, ohne die Foscam App auf Ihrem Smartphone öffnen zu müssen.

Die Foscam SD4 verfügt über ein kleines und robustes Design, das sie zur perfekten Sicherheitskamera für den Außenbereich macht. Mit einer geringen Größe von 180 mm x 111 mm x 180 mm können Sie sie überall frei installieren. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist wetterfest nach IP66, so dass die kabellose Überwachungskamera ideal für den Einsatz im Freien geeignet ist und Ihr Eigenheim auch bei schlechtem Witterungsbedingungen gut überwachen kann.



Highlights

- 4 MP (2304 x 1536) Auflösung
- 4-fachen optischen Zoom
- 2,4 GHz / 5 GHz Dual Band WLAN-Netzwerk
- Intelligente Erkennung & Nachrichten mit Push-Funktion
- Fast 360°-Blickwinkel
- Nachtsicht bis zu 50 Meter
- Unterstützt SD-Karten mit bis zu 128 GB zum Speichern des Videos
- IP66 Wasserfest
- Unterstützung von Alexa & Google Assistant

Technische Daten

	Modell	SD4
Bildsensor	Sensor	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Display-Auflösung	4 MP (2304 x 1536)
	Min. Beleuchtungsstärke	K.A.
Objektiv	Objektiv Typ	Glasobjektiv 2.8 -12 mm
Video	Bildkomprimierung	H.264
	Bildwiederholrate	20 fps (2K), 11 fps (720P), nach unten einstellbar
	Auflösung	4 MP (2304 x 1536) 20 fps, 3 MP (2304x1296) 25 fps, 1080P (1920x1080) 25 fps, 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480)
	Stream	Dualer Stream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar
	Bild spiegeln	umdrehen und spiegeln
	Infrarot-Modus	Automatisch und manuell
Audio	Sichtbarkeit bei Nacht	6 Stk. Infrarot-LEDs, Nachtsichtbereich bis zu 50 m
	Eingabe/Ausgabe	Unterstützt Zwei-Wege-Audio
Netzwerk	Audio-Kompression	PCM/G.726
	Ethernet	Ein 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
	Drahtloser Standard	2,4 GHz / 5 GHz Dualband, IEEE802.11b/g/n/ac
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.); IEEE802.11g: 54 Mbps Max.); IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.). IEEE802.11ac: 433 Mbps (Max.).
	Drahtlose Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
Systemanforderungen	Betriebssystem	Microsoft Windows XP, 7, 8, 10 11; Mac OS; iOS; Android
Andere Merkmale	Bewegungserkennung	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP
	Ton-Detektion	Unterstützt Tonerkennung
	KI	Erkennung von Menschen
	Benutzerkonten	Drei Stufen der Benutzerrolle
	Firewall	Unterstützt IP-Filterung
	Zurücksetzen	Reset-Taste ist verfügbar
Strom	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google Assistant
	Stromversorgung	DC 12 V / 2,0 A
Physikalisch	Stromverbrauch	20 Watt (Max.)
	Abmessungen	180 mm x 111 mm x 180 mm
Umwelt	Nettogewicht	1000 g
	Wasserdicht	IP66
	Betriebstemperatur	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend	

Lieferumfang

- Foscam SD4 Überwachungskamera
- WLAN-Antenne
- Netzteil
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montageplatte
- Schraubenzieher