

FL40-430BL14

NEOMOUNTS TV STANGENHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	25 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	400x400 mm
Abstand zur Wand	7,6 cm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Neigen Rotieren Schwenken
Neigung (Grad)	+10°, -15°
Schwenkbereich (Grad)	120°
Höhe	45 cm
Breite	45 cm
Tiefe	12,2 cm

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449001

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.




Neomounts FL40-430BL14 vollbewegliche Stangenhalterung (Ø28-50 mm) für 32-55" Bildschirme - Schwarz

Die Neomounts FL40-430BL14 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 55" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neigung (25°) und Schwenktechnologie (120°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen. Für die perfekte Installation ist eine Niveauregulierung verfügbar.

Der FL40-430BL14 hat eine Tiefe von 7,6 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 400x400 mm geeignet.

FL40-430BL14

NEOMOUNTS TV STANGENHALTERUNG



Neomounts