

WL35S-850BL12

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	24 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	200x200 mm
Abstand zur Wand	3,5 cm


FUNKTIONALITÄT

Typ	Neigen
Neigung (Grad)	12°
Höhe	27 cm
Breite	28,3 cm
Tiefe	3,5 cm
Anpassungstyp	Feinjustierung
Abschließbar	Abschließbar - Inklusive Sicherheitschraube

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448783

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts WL35S-850BL12 neigbare Wandhalterung für 24-55" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL35S-850BL12 ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" und einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Möglichkeit der Nivellierung für die perfekte Installation.

Der WL35S-850BL12 hat eine Tiefe von 3,5 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 75x75 bis 200x200mm. Die Wandhalterung kann mit der mitgelieferten Anti-Diebstahl-Schraube oder einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verriegelt werden.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone, um eine einfache Montage der Halterung zu gewährleisten.

WL35S-850BL12

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG



Neomounts