

# DESKTOP-PC INTEL PENTIUM G6405

8 GB DDR4-PC2400 Speicher , 240 GB M.2 SSD , Windows 11 Pro



## HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Desktop PC Gehäuse
Netzteil	500 Watt
Chipsatz	Intel® H510
Prozessor	Intel Pentium G6405
Prozessor Takt	2x 4.1 GHz , Sockel 1200
Hauptspeicher	8 GB DDR4-PC2400
Festplatte	240 GB M.2 SSD SATA III (600 MB/s)
Grafik on Board	Intel® UHD Graphics 610
Laufwerk	ohne

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Steckplätze	2* PCI Express x16 slot , 1* PCI Express x1 slot 1* M.2-Anschluss
	4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA 1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.2, 4 x USB 2.0

## WEITERE DETAILS

Artikel Nr.	CR-PC0052
EAN:	4250236824260
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (Hx BxT)	418 x 195 x 414 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice

Published: