

DESKTOP-PC INTEL PENTIUM G6405

16 GB DDR4-PC2400 RAM , 240 GB M.2 SSD , 2 TB HDD , Windows 11 Pro



HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Desktop PC Gehäuse
Netzteil	500 Watt
Chipsatz	Intel® H510
Prozessor	Intel Pentium G6405
Prozessor Takt	2* 4.1 GHz , Sockel 1200
Hauptspeicher	16 GB DDR4-PC2400
Festplatte 1	240 GB M.2 SSD (System Festplatte mit Win. 11 Pro)
Festplatte 2	2 TB HDD SATA III (600 MB/s)
Grafik on Board	Intel® UHD Graphics 610
Laufwerk	24xDVD-RW+R/-R

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Steckplätze	2* PCI Express x16 slot , 1* PCI Express x1 slot 1* M.2-Anschluss
	4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse
Netzwerkkarte	1* 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	1* USB 2.0, 1* USB 3.0, 1* HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2* PS2, 1* HDMI, 1* DVI, 1* VGA 1* RJ45, 1* Audio, 2* USB 3.2, 4* USB 2.0

WEITERE DETAILS

Artikel Nr.	CR-PC0053
EAN:	4250236824277
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (Hx BxT)	366 x 181 x 382 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice

Published: