

# MINI-PC INTEL PENTIUM G6405

16 GB DDR4-PC2400 RAM , 500 GB M.2 SSD NVMe , Windows 11 Pro



## HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Mini PC Gehäuse
Netzteil	200 Watt
Chipsatz	Intel® H510
Prozessor	Intel Pentium G6405
Prozessor Takt	2x 4.1 GHz , Socket 1200
Hauptspeicher	16 GB DDR4-PC2400
Festplatte	500 GB M.2 SSD NVMe SATA III (600 MB/s)
Grafik on Board	Intel® UHD Graphics 610
Laufwerk	24xDVD-RW+R/-R

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Steckplätze	2* PCI Express x16 slot , 1* PCI Express x1 slot
	1* M.2-Anschluss
	4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI
	1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.2, 4 x USB 2.0

## WEITERE DETAILS

Artikel Nr.	CR-PC0055
EAN:	4250236824291
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (Hx BxT)	312 x 101 x 400 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice

Published: