

# LogiLink®



Kfz-Ladeadapter, 36W  
mit USB-C™

Mit 1x USB-C™ PD & 1x USB-A QC

Art.-Nr.: PA0252



## ALLES AUF EINMAL LADEN

Der Kfz-Ladeadapter verfügt über einen Hochgeschwindigkeits-Doppelladeanschluss. So kann simultan über den 18-W-USB-C-PD3.0-Anschluss und dem 18-W-USB-A-QC3.0-Anschluss Ihre Geräte geladen werden. Die ideale Stromquelle für Ihre Reisen.



RoHS  
compliant



\* Die Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.  
\* Alle genannten Handelsnamen sind die eingetragenen Namen der jeweiligen Eigentümer.



PA0252



4 052792 061130

Made in China

36W max.  
Leistung



### Bequemes Schnellladen mit 5V/9V/12V

Schnelles gleichzeitiges Laden von 2  
Geräten über den USB-C Power  
Delivery- und USB-A QC3. 0-  
Anschluss. Liefert bis zu 36 W für Ihre  
stromhungrigen Geräte.



### LED-Betriebsanzeige

Dank des beleuchteten LED-Ringes  
können Sie Ihre zu ladenden Geräte  
müheles einstecken, auch wenn Sie  
nachts fahren.

### Schlank & kompakt

Das schlankes Design passt perfekt in  
jeden Zigarettenanzünderschacht im  
Auto. Das schafft mehr Platz und sieht  
optisch ansprechend aus.



RoHS  
compliant



\* Die Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.  
\* Alle genannten Handelsnamen sind die eingetragenen Namen der jeweiligen Eigentümer.



PA0252



4 052792 061130

Made in China

Fast Connectivity



## Mehrfacher Schutz

Eingebauter Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz für Sicherheit und Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können.



## Breite Kompatibilität

Alle USB-fähigen Geräte können aufgeladen werden, beispielsweise Smartphones, Smartwatches, Tablets, Headsets, Digitalkameras oder andere Bluetooth-Geräte.



RoHS  
compliant



\* Die Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.  
\* Alle genannten Handelsnamen sind die eingetragenen Namen der jeweiligen Eigentümer.



PA0252



4 052792 061130

Made in China

# LogiLink®



## Kfz-Ladeadapter, 36W mit USB-C™

Mit 1x USB-C™ PD & 1x USB-A QC

Art.-Nr.: PA0252

### Spezifikationen:

Eingang	DC 12 V/24 V
Ausgang	USB-C: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W) USB-A: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W) Max. Gesamtleistung: 36 W
Ripple And Noise	≤120 mV
USB-Anschlüsse	2
Betriebstemperatur	0–40°C
Lagertemperatur	-40–85°C
Relative Betriebsfeuchtigkeit	25–90 % (nicht kondensierend)
Relative Lagerungsfeuchtigkeit	10–90 % (nicht kondensierend)
Standby-Leistungsverlust	0,1 W
Abmessung	Ø27 x 64 mm
Gewicht	24 g



### Verpackungsinhalt:

- » 1 x USB-C Kfz-Ladeadapter
- » 1 x Bedienungsanleitung

### Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 120 x 75 x 40 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,05 kg
- » Maße VPE: 420 x 320 x 140 mm
- » Menge VPE: 40 Stück
- » Gewicht VPE: 2,3 kg

**Warning**  
Remove any device attached on the adaptor before starting the car to avoid damage to the electronic device.  
Please check your gadget power requirement and compatibility.



\* Die Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.  
\* Alle genannten Handelsnamen sind die eingetragenen Namen der jeweiligen Eigentümer.



PA0252



4 052792 061130

Made in China