

# 9W Sensor Kopflampe



## Produktbeschreibung

- Extrem helle LED Kopflampe: Ausgestattet mit einer 6W XPG-LED + einer 3W COB-LED mit einer maximalen Leistung von 480 Lumen.
- 6 Beleuchtungsmodi durch einfaches Umschalten: EIN/AUS-Schalter 1. mal drücken: XPG-LED an, 2. mal drücken: XPG-LED aus - COB-LED an, 3. mal drücken: beide LEDs an, Sensortaste 1. mal drücken: XPG-LED an, Sensortaste 2. mal drücken: XPG-LED aus - COB-LED an, Sensortaste 3. mal drücken: beide LEDs an
- Im Sensormodus die LEDs ein- und ausschalten durch Handbewegung
- Kippbarer Leuchtkopf - 60° Neigung
- Stufenlos einstellbares Nylon-Kopfband
- Ergonomisch - kompakt - aufladbar über USB-Port - wetterbeständig
- Ideal für Freizeit und Arbeit

## Spezifikationen

- **Lichtquelle**.....1x 6W SMD-LED +  
1x 3W XPG-LED
- **Breite (mm)**.....78
- **Tiefe (mm)**.....48
- **Höhe (mm)**.....43
- **Gewicht (g) (inkl. Akku)**.....127,8
- **Li-ion-Akku**.....3,7V-1800mAh
- **Li-ion-Akku Gewicht (g)**.....32,7
- **Akkuladestandsanzeige**.....Ja
- **Ladezeit**.....ca. 3 Std.
- **Gehäuse**.....Kunststoff, schwarz
- **Lichtstrom (lm)**.....480 max.
- **Leuchtfunktionen**....  
6W SMD-LED - 280lm  
3W COB-LED -300lm  
6W SMD+3W COB - 480lm
- **Leuchtdistanz**.....10 bis 50m
- **Betriebsdauer**.....2,5 bis ca. 7 Std.
- **Zolltarifnummer**.....85131000
- **Zertifikate**.....CE
- **UVP:**.....29,99 €/Stk.
- **EK:**.....€/Stk.

Technische und logistische Änderungen vorbehalten.

Verpackung	Blisterbox	VE-Karton	Umkarton
<b>Breite (mm)</b>	130	270	315
<b>Tiefe (mm)</b>	50	300	560
<b>Höhe (mm)</b>	135	145	310
<b>Gewicht (g)</b>	191,6	2.060	Brutto 9.000 Netto 8.000
<b>Artikelnummer</b>	307 10015		
<b>EAN Code</b>	4260030255818	14260030255815	24260030255812
<b>Menge</b>	1	10	40