



GEMÜSEWOK MINI

BESCHREIBUNG

- mit Antihafbeschichtung
- 2 verchromte Griffe
- Boden gelocht
- Durchmesser ca. 20,5 cm
- Innenhöhe ca. 7,0 cm

ART.-NR. 8364

EAN-NR. 4011964083646

ARTIKELDATEN

Außenmaße: 24 cm x 20,5 cm x 8,5 cm (B x T x H)

Farbe: schwarz

Nettogewicht: 0,38 kg

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit: 1 Stück

Maße Verpackung: 20,5 cm x 8,5 cm x 26 cm

Ges. Brutto Gewicht: 0.39 kg

Paketversandfähig: ja

Umverpackung

Verpackungseinheit: 6 Stück

Maße Verpackung: 21 cm x 21 cm x 18 cm (B x T x H)

Ges. Brutto Gewicht: 2.34 kg

EAN der Verpackung: 4011964836402

Exportverpackung

Verpackungseinheit: 24 Stück

Maße Exportverpackung: 44,5 cm x 37,5 cm x 25 cm (B x T x H)

Ges. Brutto Gewicht: 10.68 kg

EAN Exportverpackung: 4011964836488

Palettenfaktor: 432 Stück

Containermenge

20': 16560 Stück

40': 34560 Stück

40' HC: 40560 Stück