



ENANO-1

Best.-Nr.: 1000653

PRODUKTINFOS

Portabler Bluetooth-Lautsprecher

- Lautsprechertreiber 5 W/4 Ω
- Kraftvoller Klang
- Bluetooth V. 5.0, Reichweite bis 10 m
- Wasserdicht, IPX7
- FM-Radio
- Freisprechunterstützung
- Akku integriert, 1200 mAh
- Betriebsdauer bei maximaler Lautstärke bis zu 6 Stunden
- SD-Card bis 32 GB, AUX-Anschluss, TWS-Funktion
- 12-cm-Ladekabel von USB-A auf Micro-USB wird mitgeliefert

TECHNISCHE DATEN

ENANO-1

Klirrfaktor	$\leq 5 \%$
Rauschabstand	$\geq 88 \text{ dB}$

ENANO-1

Bluetooth	V. 5.0
Reichweite	≤ 10 m
Profile	A2DP, AVRCP, HSP
Codecs	MP3, WAV
Stromversorgung	DC 5 V/500 mA (USB), DC 3,7 V/1200 mAh (Li-Akku)
Breite	135 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	72 mm
Gewicht	353 g
Anschlüsse	3,5-mm-Klinke (Aux), Micro-USB (Stromversorgung), Micro-SD-Card-Slot

ENANO-1

Gefahrgut	ja
Batterietyp	Lithium-Akku
Chemische Zusammensetzung d. Batterien	Lithium
Batterien eingebaut	ja
Batterien beiliegend	nein
Energiegehalt (Leistung)	0,44 Wh