

**RM 36-18 LTX BL 36 (601716850) Akku-Rasenmäher  
18V; Karton**

Bestell-Nr. 601716850  
EAN 4061792204133



Abbildung stellvertretend



- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m<sup>2</sup>
- Mähgut wird wahlweise im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht
- Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen
- Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme
- Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
- Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel mit Schnellspanner
- Fangsack mit Füllstandsfenster
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische Werte****Kennwerte**

Akkuspannung	18 V
Schnittbreite	36 cm
Schnitthöhe	20 - 70 mm
Schnitthöhenstufen	5
Fangsackvolumen	45 l
Leerlaufdrehzahl	4000 /min
Gewicht ohne Akkupack	12.6 kg
Gewicht mit Akkupack	13.5 kg

**Vibration**

Leerlauf	0.55 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	90 dB(A)
Messunsicherheit K	1.86 dB(A)

**Lieferumfang**

Fangsack  
Sichelmesser  
Mulchkeil  
Sicherheitsschlüssel  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät