

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000

- Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten
- Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienverschraubungen
- Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Schnelles, exaktes Serienschrauben mit dem Schraubermagazin SPEED FIX 57 (Zubehör, Bestell-Nr. 630611000)
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	620063500
EAN-Code	4061792206328
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min
Gewicht ohne Akkupack	0,9 kg
Gewicht mit Akkupack	1,3 kg

Lieferumfang

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145 L