

1010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer

- Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
- Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Bandgeschwindigkeiten, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Mit antistatischem Staubsack zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine
- Mit Maschinenständer zum werkzeuglosen Umrüsten für den stationären Einsatz in wenigen Sekunden
- Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Bestell-Nr.	600375000
EAN-Code	4007430185655
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Schleifband-Auflagefläche	85 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m/min
Nennaufnahmeleistung	1.010 W
Gewicht ohne Netzkabel	4,9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer