

## 650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>             | <b>600742850</b>       |
| <b>EAN-Code</b>                | <b>4061792201484</b>   |
| Nennaufnahmeleistung           | 650 W                  |
| Abgabeleistung                 | 320 W                  |
| Max. Drehmoment                | 10 Nm                  |
| Bohr-Ø Mauerwerk               | 16 mm                  |
| Bohr-Ø Beton                   | 14 mm                  |
| Bohr-Ø Stahl                   | 13 mm                  |
| Bohr-Ø Weichholz               | 30 mm                  |
| Drehzahl bei Nennlast          | 1.500 /min             |
| Max. Schlagzahl                | 44.800 /min            |
| Gänge                          | 1                      |
| Bohrfutterspannweite           | 1,5 - 13 mm            |
| Spannhalsdurchmesser           | 43 mm                  |
| Bohrspindel mit Innensechskant | 6,35 mm                |
| Bohrspindelgewinde             | 1/2 " - 20 UNF         |
| Bohrfutter Spannart            | Schnellspannbohrfutter |
| Gewicht ohne Netzkabel         | 1,8 kg                 |
| Kabellänge                     | 2,5 m                  |

### Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag