

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Bestell-Nr. | 602358500 |
| EAN-Code | 4061792187764 |
| Art des Akkupacks | Li-Power |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 4 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 550 / 0 - 2.000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,7 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2,4 kg |

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L