

HS 18 LTX 65 (601719850) Akku-Heckenschere
18V; Karton

Bestell-Nr. 601719850
EAN 4061792204102



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

Akkuspannung	18 V
Messlänge	65 cm
Schnittlänge	63 cm
Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittzahl bei Leerlauf	2600 /min
Gewicht ohne Akkupack	2.3 kg
Gewicht mit Akkupack	2.7 kg

Vibration

Leerlauf	2 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	78 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	89 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Messerschutzköcher
ohne Akkupack, ohne Ladegerät