

## 18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

- Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
- Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs
- Praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung
- Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah
- Lampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
- Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
- Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
- Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)
- Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)
- USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
- Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601505850</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792217782</b>
Akkuspannung	18 V
Max. Lichtstrom	4.000 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg
Gewicht mit Akkupack	2,5 kg

### Lieferumfang

ohne Akkupack, ohne Ladegerät