

Diamantfräsfinger “Dry” 20 mm / M 14

Bestell-Nr.
EAN-Code

628327000
4061792190382

- Diamantfräsfinger Ø 20 mm zum Fräsen, Anfasen, Bohren und Aufweiten
- Nutzbare Länge: 40 mm; Gesamtlänge: 75 mm
- Anschluss M 14 zur Anwendung mit Winkelschleifer Ø 115 + 125 mm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s