



## RM 36-18 LTX BL 36

- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m<sup>2</sup>
- Mähgut wird wahlweise im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht
- Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen
- Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme
- Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schiebepögel mit gummiertem Griffbereich
- Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel mit Schnellspanner
- Fangsack mit Füllstandsfenster
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	601716650
EAN-Code	4061792218208
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.2 Ah
Schnittbreite	36 cm
Schnitthöhe	20 - 70 mm
Schnitthöhenstufen	5
Fangsackvolumen	45 l
Leerlaufdrehzahl	4000 /min
Gewicht ohne Akkupack	12.6 kg
Gewicht mit Akkupack	14 kg

### Lieferumfang

Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheits Schlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), 2 Ladegeräte ASC 55 "AIR COOLED"