

## 18 Volt Akku Combo Set 2.3.4 18 V SB 18 + KH 18 LTX 24

Bestell-Nr.  
EAN-Code

685217500  
4061792226241

- SB 18: Leichter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

### Lieferumfang

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 165 L

### Akku-Schlagbohrschrauber SB 18

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Max. Drehmoment hart	48 Nm
Einstellbares Drehmoment	0,5 - 4,5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. Schlagzahl	24.000 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,92 kg
Gewicht mit Akkupack	1,3 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz</li> <li>• Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> <li>• Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul>	

### Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J
Max. Schlagzahl	5.200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2,6 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus</li> <li>• Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln</li> <li>• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen</li> <li>• Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren</li> <li>• Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten</li> <li>• Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen</li> <li>• LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul>	