

**HS 18 LTX 55 (601718850) Akku-Heckenschere**  
**18V; Karton**

Bestell-Nr. 601718850  
EAN 4061792204096



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische Werte****Kennwerte**

Akkuspannung	18 V
Messerrlänge	55 cm
Schnittlänge	53 cm
Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittzahl bei Leerlauf	2600 /min
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg
Gewicht mit Akkupack	2.6 kg

**Vibration**

Leerlauf	2.3 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	77 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	89 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

Messerschutzköcher  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät