

HS 18 LTX 55 (601718850) Akku-Heckenschere

Bestell-Nr. 601718850
EAN 4061792204096



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Messerlänge	55 cm
Schnittlänge	53 cm
Max. Schnittstärke	19 mm

Schnittzahl bei Leerlauf	2600 /min
--------------------------	-----------

Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	2.6 kg
----------------------	--------

VIBRATION

Leerlauf	2.3 m/s ²
----------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	77 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	89 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Messerschutzköcher
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät