

370-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand

Bestell-Nr.	604150000
EAN-Code	4061792225961
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	370 W
Abgabeleistung	260 W
Kippmoment	1,5 Nm
Gewicht	8,7 kg
Kabellänge	1,8 m

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N,
Funkenschutzgläser, Werkstückauflage