

Sägeblatt "precision cut wood - professional", 315x2,4/1,8x30, Z84 WZ 5° neg.

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammbblätter aus hochwertigstem Stahl

Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628225000
EAN-Code	4007430190406
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	315 x 2,4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	84
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1,8 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	KGS 315 Plus
Verpackung	Karton