Sägeblatt "precision cut wood - professional", 315×30, Z84 WZ 5° neg. (628225000)

Bestell-Nr. 628225000
EAN 4007430190406



Abbildung stellvertretend

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	315 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	84
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	KGS 315 Plus

Verpackung	Karton