

## 200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>604125000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792225947</b>
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	200 W
Abgabeleistung	110 W
Kippmoment	1,1 Nm
Gewicht	6,7 kg
Kabellänge	1,8 m

### Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N,  
Funkenschutzgläser, Werkstückauflage