

## 18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Akku- und Netzbetrieb möglich für kontinuierlichen Einsatz im Arbeitsumfeld (Netzkabel abnehmbar)
- Reine Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 15 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 2,5 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah
- Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
- Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
- Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)
- Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)
- USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
- Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601506850</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792217829</b>
Akkuspannung	18 V
Max. Lichtstrom	10.000 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 2,5 h / (ca. 15 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg
Gewicht mit Akkupack	5,1 kg

### Lieferumfang

Abnehmbares Netzkabel (3 m), ohne Akkupack, ohne Ladegerät